

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Versione | Utensile di montaggio |
| N. d'ordine | 2854990000 |
| Tipo | SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT |
| GTIN (EAN) | 4064675530336 |
| CPZ | 1 Pieza |
| Imballaggio | scatola di cartone |

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni

**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|------------|--------|---------------------|--------------|
| Larghezza | 285 mm | Larghezza (pollici) | 11.2204 inch |
| Peso netto | 507 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Descrizione articolo | Set di cacciaviti VDE + voltmetro |
|----------------------|--------------------------------------|

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

| | |
|-------|--------------------------|
| Forma | Spaccato, taglio a croce |
|-------|--------------------------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC011815 | ETIM 9.0 | EC011815 |
| ETIM 10.0 | EC011815 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-16 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-16 | | |

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | SDIS 0.4X2.5X75 | Versione |
| N. d'ordine | 2749790000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2.5 mm, Lunghezza della lama: |
| GTIN (EAN) | 4050118896534 | 75 mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | SDIS 0.5X3.0X100 | Versione |
| N. d'ordine | 2749800000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3 mm, Lunghezza della lama: |
| GTIN (EAN) | 4050118896541 | 100 mm, Spessore della lama (A): 0.5 mm |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | SDIS 0.8X4.0X100 | Versione |
| N. d'ordine | 2749820000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4 mm, Lunghezza della lama: |
| GTIN (EAN) | 4050118897029 | 100 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | SDIS 1.0X5.5X125 | Versione |
| N. d'ordine | 2749850000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della lama: |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 | 125 mm, Spessore della lama (A): 1 mm |
| CPZ | 1 ST | |

Cacciavite a croce, tipo Phillips



Cacciaviti SDIK PH a croce tipo Phillips, isolati VDE, DIN 7438, ISO 8764/2-PH, innesto femmina secondo ISO 8764-PH, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | SDIK PH1 X 80 | Versione |
| N. d'ordine | 2749890000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1 mm, 80 mm, Spessore della |
| GTIN (EAN) | 4050118897098 | lama (A): 1 |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | SDIK PH2 X 100 | Versione |
| N. d'ordine | 2749900000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, 100 mm, Spessore della |
| GTIN (EAN) | 4050118897203 | lama (A): 2 |
| CPZ | 1 ST | |

Tester per la misura della tensione

Nell'installazione, manutenzione e negli interventi di riparazione di impianti e apparecchi elettrici i tester sono un elemento fondamentale.

Weidmüller offre una gamma completa di strumenti di controllo:

si va da tester per la misura della tensione, alle pinze per la misurazione della corrente, ai tester prese e della corrente di guasto. Nello sviluppo e realizzazione dei suoi prodotti, Weidmüller tiene conto dei desideri e dell'esperienza dei suoi clienti: i prodotti Weidmüller hanno un design ottimizzato e la massima affidabilità.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|---------------------------|---|--|
| Tipo | SD ELEC PRO | Versione | |
| N. d'ordine | 285500000 | Tester per la misura della tensione, No | |
| GTIN (EAN) | 4064675530343 | | |
| CPZ | 1 ST | | |