

SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Dati generali per l'ordinazione

Versione	MetalliCard, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, su richiesta cliente
N. d'ordine	<u>2859580000</u>
Tipo	SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR
GTIN (EAN)	4064675572367
CPZ	1 Pieza



SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza	11 mm	Larghezza (pollici)	0.4331 inch
Peso netto	0.85 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Qtà/foglio	1	
Tipo di stampa	custom	
Versione	esente da alogeni	
Larghezza	11 mm	
Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C	
Colori	su richiesta cliente	
Materiale di base	Alluminio anodizzato	
Caratteri stampati	Richiede file M-Print PRO	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MetalliCard
Dimensioni del campo di siglatura	11.2 x 45 mm	
Industrie consigliate	Processo, Energia	
stampante compatibile		
Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Conductor and cable markers	
Campo delle temperature di impiego	-55130 °C	

Segnafili e segnacavi

Sezione di collegamento cavo, max. 500 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm²
Diametro esterno del conduttore, max. 40 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm
Varco fascetta serracavo Piatto	Diametro esterno conduttore	7 - 40 mm
Sezione di collegamento dei conduttori 16 - 500 mm ²		

Classificazioni

EC001530	ETIM 7.0	EC001530
EC001530	ETIM 9.0	EC001530
EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
27-28-11-02		
	EC001530 EC001530 27-40-04-01 27-28-11-02 27-28-11-02	EC001530 ETIM 9.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0

Data di creazione 05.11.2025 11:04:01 MEZ

Versione catalogo / Disegni



SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



