

BB-CV AITB 3X10 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



I nostri sistemi per la protezione da contatto garantiscono una maggiore sicurezza nel vostro armadio. Essi forniscono protezione contro le scosse elettriche causate da un contatto accidentale con parti in tensione a causa del funzionamento o dei guasti.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta di copertura (morsetto), Wemid
N. d'ordine <u>2911380000</u>	
Tipo	BB-CV AITB 3X10 OR
GTIN (EAN)	4099986532557
CPZ	10 Pieza



BB-CV AITB 3X10 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Out the marriage			
Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	5.15 mm	Profondità (pollici)	0.2028 inch
Posizione verticale	13.6 mm	Altezza (pollici)	0.5354 inch
Larghezza	300 mm	Larghezza (pollici)	11.811 inch
Peso netto	15 g		
Temperature			
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C
<u> </u>		. componential di decential de continuari, maria	.00 0
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	arancione
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90	<u> </u>	·

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

BB-CV AITB 3X10 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



