

Esempio d'uso



Il servizio di accesso remoto u-link Weidmüller offre la possibilità di accedere in modo sicuro ai dispositivi Ethernet in una rete remota.

Con il server VPN u-link come server del punto di incontro centrale, i client VPN (PC di servizio e dispositivi client Weidmüller u-link) si collegano sempre in uscita e sono quindi conformi ai requisiti di sicurezza tipici dell'IT.

Le istanze di database e server separate vengono utilizzate per ciascun account cliente con collegamento u-link (isolamento client sicuro) per garantire l'integrità dei dati. La comunicazione tra il server VPN u-link e i client remoti (PC di servizio e dispositivi client u-link) avviene tramite una connessione VPN aperta protetta da certificato.

La base di u-link è "configurazione invece di programmazione", l'uso è intuitivo e non richiede conoscenze specialistiche.

Set di funzioni:

- Accesso remoto VPN a 1 clic per PC di servizio
- Accesso facilitato: connessioni web, rdp o vnc a host remoti completamente basati su browser per l'utilizzo con tablet o smartphone
- Gestione dell'organizzazione e del gruppo
- Topologie, compresi dispositivi terminali di terzi
- Gestione del firmware: visualizzazione dello stato del firmware di tutti i router e dell'opzione di un aggiornamento del firmware automatizzato e controllato a tempo

- Diritti di accesso individuali: configurazione granulare dei diritti di accesso ai dispositivi della rete di destinazione

- Registro eventi esteso: presentazione di tutte le attività nel portale u-link con un'ampia gamma di filtri e funzioni di esportazione

- Politica della password: maggiore sicurezza grazie ad una specifica configurabile dei requisiti minimi per la qualità e il periodo di validità della password

Weidmüller offre le seguenti varianti di utilizzo e opzioni aggiuntive per il servizio di accesso remoto u-link:

Versione base:

- assegnato automaticamente registrandosi all'indirizzo u-link.weidmueller.com
- Utilizzo gratuito per 6 mesi, esteso a 365 giorni in caso di registrazione di un dispositivo client u-link nuovo
- Set di funzioni completo
- Utenti illimitati
- Massimo 50 dispositivi compatibili con u-link (punti di accesso a una rete remota)
- 1 connessione VPN simultanea
- Nessun dato o limite di velocità (soggetto al normale utilizzo di mercato)

Estensioni

- Altri dispositivi compatibili con u-link 50/100/250/500/1000 o più
- Connessioni VPN simultanee aggiuntive

U-LINK-250-DEVICES-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

-
- VPN Cina: connessione VPN sicura e affidabile con e dalla Cina

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. |
| N. d'ordine | 2870110000 |
| Tipo | U-LINK-250-DEVICES-1Y |
| CPZ | 1 Pieza |

U-LINK-250-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 0 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Non interessato
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Funzioni e caratteristiche

| | | | |
|---|--|--|---|
| Gestione del firmware | Visualizzazione della versione del firmware di tutti i client u-link e aggiornamenti opzionali, controllati a tempo, automatici del firmware (per classi di dispositivo selezionate) | Linee guida per la password | Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period |
| Funzionalità del firewall del cloud integrato | Regole basate su gruppi per l'accesso a reti remote basate su IP, porta e protocollo | Tipo di autenticazione a 2 fattori | E-mail, Google Authenticator APP, APP di Microsoft Authenticator |
| Affidabilità del sistema | ≥ 99,6% | Collegamenti VPN passanti utilizzabili simultaneamente | 1 (espandibile registrando ulteriori connessioni VPN pass-through) |
| Banda e volume dati mensili | Illimitato (in base al normale utilizzo di mercato) | Organizzazione utente | Organizzazione in gruppi degli utenti del servizio, assegnazione di diritti di accesso selettivi alla topologia del dispositivo, assegnazione di diritti in base al gruppo riguardanti la configurazione del dispositivo e l'amministrazione dell'utente, Gestione autonoma delle organizzazioni nel quadro dei diritti organizzativi |
| Numero di utenti configurabili (PC del servizio assistenza) | Illimitato | Informazioni sull'utilizzo | Approfondite informazioni di reportistica e statistiche (rapporti di connessione, durata di utilizzo, volume di dati) |
| Banda canale VPN | 100 Mbit/s | Gestione dispositivo | Illustrazione dell'infrastruttura del dispositivo (oggetti ad accesso remoto) in una struttura ad albero chiaramente definita mediante ubicazione, gruppo e oggetti del dispositivo |
| Periodo | 1 anno dall'attivazione del codice di licenza o dalla scadenza della licenza esistente. La condizione di licenza | Tipo di accesso web-based (easyAccess) | Web server locale, RDP, Server VNC |

U-LINK-250-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| | | | |
|---|---|--|--|
| | individuale è visibile durante l'attivazione. | | |
| Numero di client u-link configurabile su hardware Weidmüller (rete remota dei punti di accesso) | 300 | | |

Requisiti di sistema

| | | | |
|---|---|---|--|
| Hardware, rete target remota | Hardware Weidmüller con client VPN u-link | Hardware (PC del servizio assistenza) | PC con sistema operativo Windows 10 o 11 |
| Amministrazione del portale (configurazione utente/dispositivo) | tramite web browser (HTTPS), login con nome utente e password | Software VPN (PC del servizio assistenza) | u-link VPN-client (installation on PC) |

Varie

| | | | |
|-------------|---|-----------|------------------------------|
| Attivazione | L'amministratore dell'account cliente deve digitare la chiave di licenza nel portale u-link (funzioni immediatamente disponibili) | Dotazione | E-mail con codice di licenza |
|-------------|---|-----------|------------------------------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000809 | ETIM 9.0 | EC000809 |
| ETIM 10.0 | EC000809 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 | | |