


THM MT30X 17.5/8 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 8 x 17.5 mm, giallo
N. d'ordine	<u>2912630000</u>
Tipo	THM MT30X 17.5/8 GE
GTIN (EAN)	4099986536821
CPZ	2500 Pieza



THM MT30X 17.5/8 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			-	-
()n	nole	oga	710	nı

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0.315 inch
Larghezza	17.5 mm	Larghezza (pollici)	0.689 inch
Peso netto	0.04 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Acrilato		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	17.5 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Campo delle temperature di impiego,	150 °C		
max.			
Campo delle temperature di impiego,	-40 °C		
min.			
Colori	giallo		
Alogeni	No		
Materiale di base	poliestere		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di	Forma di fornitura	Etichetta in bobina	
imballaggio			
stampante compatibile			
Numero di marcatori per combinazione	1 Label reel = Device markers		
Numero per rotolo	2500		

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Data di creazione 12.11.2025 10:13:05 MEZ

Versione catalogo / Disegni