U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Il sistema incorportato PROCON-WEB Embedded è facile da installare su u-OS attraverso l'app manager. Per implementare la soluzione ottimale per l'HMI basata

sul web, il sistema integrato PROCON-WEB offre le seguenti funzioni:

- Ruoli e diritti basati sulla gestione dell'utente
- Allarme esteso
- controlli predefiniti, quali pulsanti, cursori, campi di testo o aree immagine
- controlli potenti e più complessi, ad esempio iframe, grafici e tabelle
- scripting flessibile per la massima flessibilità
- Funzionalità cronologica per il salvataggio e la visualizzazione dei dati cronologici
- connessione al comando tramite driver di comunicazione

Dati generali per l'ordinazione

| Versione | Software di visualizzazione, Piattaforma per sistema di runtime: u-OS compatible devices, Numero di variabili di processo, max.: 1000, Numero di dispositivi HMI, max: 5 | |
|-------------|---|--|
| N. d'ordine | <u>2941990000</u> | |
| Tipo | U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5 | |
| CPZ | 1 Pieza | |

1

Versione catalogo / Disegni



U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| Dimensioni e pesi | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Peso netto | 0 g | | | |
| Conformità ambientale del p | rodotto | | | |
| | | | | |
| Stato conformità RoHS | Non interessato | | | |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% | | | |
| Informazioni di licenza | | | | |
| Copertura della licenza | Licenza una tantum | Tipo di licenza | Licenza software | |
| Licenza da | ID ticket WIBU | Numero di variabili di processo, max. | 1000 | |
| Liceriza da | ID ticket WIBO | Numero di variabili di processo, max. | 1000 | |
| Requisiti di sistema | | | | |
| Sistema operativo | u-OS | Spazio minimo su disco necessario | 0.1 GB | |
| Memoria minima (RAM) necessaria | 0.1 GB | Spazio minimo su disco necessano | 0.1 0.5 | |
| | 0.1.00 | | | |
| Caratteristiche del runtime | | | | |
| Numero di dispositivi HMI, max | 5 | Numero massimo di driver | 1 | |
| Pianificabile per | PROCON-WEB Designer | Funzioni di Runtime | Controlli semplici e complessi, Allarmi, Storico, Gestione utente, Connessione del processo tramite driver o comunicazione | |
| Classificazioni | | | | |
| ETIM 6.0 | EC001416 | ETIM 7.0 | EC001416 | |
| ETIM 8.0 | EC001416 | ETIM 7.0 | EC001416 | |
| ETIM 10.0 | EC001416 | ECLASS 9.0 | 27-24-25-02 | |
| ECLASS 9.1 | 27-24-25-02 | ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 | 27-24-25-02 | |
| ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 | 27-24-25-02 | |
| ECLASS 13.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 12.0 ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 | |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 | E02300 14.0 | 2,272002 | |
| LULA33 13.U | Z1-Z4-Z0-UZ | | | |

Versione catalogo / Disegni