



I connettori circolari con sistema a scatto consentono una connessione rapida con una classe di protezione elevata. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2992970000
Tipo	<a href="#">RC F P3 C SP</a>
GTIN (EAN)	4099986872042

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Dimensioni e pesi

Diametro

20 mm

Peso netto

21.12 g

## Temperature

Temperatura di magazzino

Temperatura ambiente

-25 °C... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 °C...60 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme senza esenzione

REACH SVHC

No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli

3

Codifica

nessuno

Superficie dei contatti

Ottone

LED

No

Tipo di collegamento

PUSH IN, Morsetto a leva,  
PUSH IN con attuatore

Materiale base della custodia

PA 66

Diametro del cavo, max.

13 mm

Diametro del cavo, min.

7 mm

Materiale dei contatti

Ottone

Sezione di collegamento cavo, max.

1.5 mm<sup>2</sup>

Sezione di collegamento cavo, min.

0.25 mm<sup>2</sup>

Tensione nominale

500 V

Corrente nominale

17.5 A

Grado di protezione

IP68

Genere di contatto

Femmina

Collegamento schermato

Nessuno

Materiale anello filettato

Plastica

Sezione di collegamento, max.

4 mm<sup>2</sup>

Sezione di collegamento, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

## Dati generali

Numero di poli

3

Filettatura del collegamento

M20

Protezione contro l'inversione di polarità

Sì

Tipo di collegamento

PUSH IN, Morsetto a leva,  
PUSH IN con attuatore

Materiale base della custodia

PA 66

## Classificazioni

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16

**Accessori****sistema a clic**

I connettori circolari con sistema a scatto consentono una connessione rapida con una classe di protezione elevata. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RC M P3 C SP	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2992960000</a>		
GTIN (EAN)	4099986872035		
CPZ			

**Sistema a clic**

I connettori circolari con sistema a scatto consentono una connessione rapida con una classe di protezione elevata. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RC M P3 M20 C SP	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2992980000</a>		
GTIN (EAN)	4099986872059		
CPZ			

**Utensile di montaggio connettore tondo M20**

Utensile:  
questo utensile è ideale per installare i connettori integrati M20.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MTA RC	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2884950000</a>		
GTIN (EAN)	4064675852070		
CPZ			