

RC F P3 M20 C SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

I connettori circolari con sistema a scatto consentono una connessione rapida con una classe di protezione elevata. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2992990000
Tipo	RC F P3 M20 C SP
GTIN (EAN)	4099986872066

RC F P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Diametro 20 mm Peso netto 14.96 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura ambiente	-25 °C...125 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...60 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	3	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	Ottone	LED	No
Tipo di collegamento	PUSH IN, Morsetto a leva, PUSH IN con attuatore	Materiale base della custodia	PA 66
Diametro del cavo, max.	13 mm	Diametro del cavo, min.	7 mm
Materiale dei contatti	Ottone	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.25 mm ²	Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	17.5 A	Grado di protezione	IP68
Genere di contatto	Femmina	Collegamento schermato	Nessuno
Materiale anello filettato	Plastica	Sezione di collegamento, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento, min.	0.5 mm ²		

Dati generali

Numero di poli	3	Filettatura del collegamento	M20
Protezione contro l'inversione di polarità	Si	Tipo di collegamento	PUSH IN, Morsetto a leva, PUSH IN con attuatore
Materiale base della custodia	PA 66		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC F P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com



RC F P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensile di montaggio connettore tondo M20



Utensile:
questo utensile è ideale per installare i connettori integrati M20.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MTA RC	Versione
N. d'ordine	2884950000	
GTIN (EAN)	4064675852070	
CPZ		

Spina di collegamento - sistema a scatto



I connettori circolari con sistema a scatto consentono una connessione rapida con una classe di protezione elevata. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RC M P3 C SP	Versione
N. d'ordine	2992960000	
GTIN (EAN)	4099986872035	
CPZ		