

**PV-WM4C-T-4/6M-****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Connettori fotovoltaici WM4 C**

- un contatto a crimpare per cavi da 4 mm<sup>2</sup> e 6 mm<sup>2</sup>
- Certificazione TÜV secondo la nuova norma IEC 62852
- Possibilità di carichi con una corrente nominale fino a 35 A

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Inserto, male
N. d'ordine	<a href="#">3035660000</a>
Tipo	PV-WM4C-T-4/6M-
GTIN (EAN)	4099986994553
CPZ	100 Pieza

## PV-WM4C-T-4/6M-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E548140

### Dimensioni e pesi

Peso netto	0.17 g
------------	--------

### Dati tecnici

Diametro cavo, esterno, max.	7 mm	Diametro cavo, esterno, min.	5.5 mm
Approvazioni	UL	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>	Grado di protezione	IP65, IP67, IP2x aperto
Grado di lardura	2	Tensione di dimensionamento	1500 V DC (IEC)
Filettatura (esterna)	M 16	Corrente di dimensionamento	35 A

### Garanzia

Periodo	2 anni
---------	--------

### Nota importante

Informazioni sul prodotto	Please order contacts separately
---------------------------	----------------------------------

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

## PV-WM4C-T-4/6M-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori



### Accessori / ricambi

- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIE MULTI-STRIPAX PV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
CPZ	1 ST	

### ... per connettori fotovoltaici



Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTF PV WM4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1222870000</a>	
GTIN (EAN)	4050118006254	Fotovoltaico, Pinza crimpatrice per contatti fotovoltaici, meccanico, senza matrici intercambiabili
CPZ	1 ST	

**PV-WM4C-T-4/6M-**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Accessori**

La calotta antipolvere "Dustcap VSSO" protegge i connettori fotovoltaici Weidmüller e i connettori tipo 4 contro la polvere e la sporcizia.

Il "SafetyClip" protegge i connettori fotovoltaici Weidmüller contro un'apertura accidentale e può essere sbloccato soltanto mediante l'uso dell'apposito utensile multifunzione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VSSO WM4 C	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1254870000</a>	Fotovoltaico, Forma piatta
GTIN (EAN)	4050118047479	
CPZ	100 ST	

**Multi-Tool PV Set**

Con il Multi-tool, Weidmüller offre un utensile multifunzione per la lavorazione dei connettori fotovoltaici PV.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PV-WM4C-T-TOOL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3035720000</a>	Fotovoltaico, Utensile di azionamento, Utensile di sbloccaggio
GTIN (EAN)	4099986994591	
CPZ	1 ST	

**Contatti maschio****Connettori fotovoltaici WM4 C**

- un contatto a crimpare per cavi da 4 mm<sup>2</sup> e 6 mm<sup>2</sup>
- Certificazione TÜV secondo la nuova norma IEC 62852
- Possibilità di carichi con una corrente nominale fino a 35 A

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SFKO WM4 C BT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1530680000</a>	Fotovoltaico, Inserto, Maschio
GTIN (EAN)	4050118335279	
CPZ	100 ST	

**PV-WM4C-T-4/6M-**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	SFKO WM4 C RL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1530780000</a>	Fotovoltaico, Inserto, Maschio
GTIN (EAN)	4050118335484	
CPZ	4500 ST	