


**MOPL K5 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 110 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 2 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
N. d'ordine	<a href="#">3073080000</a>
Tipo	MOPL K5 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858018
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	110 mm	Altezza (pollici)	4.3307 inch
Larghezza	150 mm	Larghezza (pollici)	5.9055 inch
Altezza di fissaggio	55 mm	Larghezza di fissaggio	138 mm
Peso netto	209 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## PE70 Dati Generali

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata

## Dati generali Accessori

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata
Larghezza di fissaggio	138 mm	Altezza di fissaggio	55 mm

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**Profondità 7,5 mm**

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS35X7.5 ST K5	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">800003902</a>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 148 mm, senza foro	
GTIN (EAN)	4050118652635	longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato	
CPZ	20 ST		