

**MOPL K52 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 146 mm, Larghezza: 145 mm, Profondità: 2 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
N. d'ordine	<a href="#">3073100000</a>
Tipo	MOPL K52 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858032
CPZ	1 Pieza

## MOPL K52 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	146 mm	Altezza (pollici)	5.748 inch
Larghezza	145 mm	Larghezza (pollici)	5.7086 inch
Altezza di fissaggio	73 mm	Larghezza di fissaggio	130 mm
Peso netto	271 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## PE70 Dati Generali

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata

## Dati generali Accessori

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata
Larghezza di fissaggio	130 mm	Altezza di fissaggio	73 mm

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**MOPL K52 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Profondità 7,5 mm**

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS35X7.5 ST K52	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">8000003908</a>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 140 mm, senza foro	
GTIN (EAN)	4050118652659	longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato	
CPZ	20 ST		