

HDC HP 550 SSM 2 SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Gli accessori HighPower di Weidmüller integrano i giunti HighPower di RockStar® e ne migliorano la sicurezza, la stabilità e la facilità d'uso.

Coperture robuste, elementi di codifica precisi e componenti di fissaggio di alta qualità garantiscono collegamenti affidabili ad alta corrente, ideali per energia, guida e applicazioni industriali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Connettore, 0 V, 0 A, Numero di poli: 2, Dimensioni di installazione: 8
N. d'ordine	3118140000
Tipo	HDC HP 550 SSM 2 SET
GTIN (EAN)	4099987243865
CPZ	1 Pieza

HDC HP 550 SSM 2 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	46 mm	Altezza (pollici)	1.811 inch
Larghezza	42 mm	Larghezza (pollici)	1.6535 inch
Lunghezza	140 mm	Lunghezza (pollici)	5.5118 inch
Altezza di fissaggio	130 mm	Larghezza di fissaggio	32 mm
Peso netto	160.8 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Numero di poli	2	Dimensioni di installazione	8
Classe d'infiammabilità UL 94	None	Colori	grigio argento
Superficie	non trattato	Materiale di base	Acciaio, inossidabile
Serie	HighPower	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	0 V
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	0 A	Esente da alogeni	false
BG	8	Grado di protezione	Nessuno

Dati generali

Colori	grigio argento	Superficie	non trattato
Materiale di base	Acciaio, inossidabile	Serie	HighPower

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

HDC HP 550 SSM 2 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

Disegno

