

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	3138090000
Tipo	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X</a>
GTIN (EAN)	4099987365963
CPZ	1 Pieza

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0.3937 inch
Posizione verticale	10 mm	Altezza (pollici)	0.3937 inch
Larghezza	800 mm	Larghezza (pollici)	31.496 inch
Lunghezza	1000 mm	Lunghezza (pollici)	39.37 inch
Peso netto	283 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-20 - 50°C
-------------------------	------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

**Dati del materiale**

Materiale base della custodia	Alluminio	Materiale di tenuta	PUR VO
-------------------------------	-----------	---------------------	--------

**Dati di collegamento**

Filettatura del collegamento	senza
------------------------------	-------

**Dati elettrici**

Tensione nominale	≤ 5 V DC	Potenza	3.6 W
Dimmerabile	Sì		

**Dati tecnici del cavo**

Cavo materiale	PUR	Colore della guaina	nero	
Materiale base della custodia	Alluminio	Lunghezza del cavo		

**Dati tecnici generali**

Forma del modulo LED	Rettangolare	Durata in servizio	60.000 h
Grado di protezione	IP67	Classe d'efficienza (secondo la direttiva UE n. 874/2012)	Not required


**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings****Disegno**

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Clip di montaggio M8 / M12**

Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatorini.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SAI-M12-CLIP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1362750000</a>	
GTIN (EAN)	4050118164879	
CPZ	10 ST	