


SLEP 3C 10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posi- zione verticale: 89.1 mm, Larghezza: 2.2 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì
N. d'ordine	<u>3037670000</u>
Tipo	SLEP 3C 10
GTIN (EAN)	4099987000444
CPZ	50 Pieza



SLEP 3C 10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi	,			
Profondità	62.3 mm	Profondità (pollici)	2.4528 inch	
Posizione verticale	89.1 mm	Altezza (pollici)	3.5079 inch	
Larghezza	2.2 mm	Larghezza (pollici)	0.0866 inch	
Peso netto	7.02 g			
Temperature				
Tanan anatuna di maanamina ania	-25 °C55 °C	Tomorpostumo ambianto	-5 °C40 °C	
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, min.		Temperatura ambiente Temperatura d'esercizio continuo, max.		
		remperatura d'esercizio continuo, max.	130 6	
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Auti duti toomoi				
con perno d'arresto	Sì	bloccabile	Sì	
Dati caratteristici del sistema				
Vancian a	T-m-in-ala			
Versione	Terminale		_	
Dati dei materiali				
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01	