

PRINTJET MINI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PrintJet CONNECT è il conseguente sviluppo della nostra comprovata serie PrintJet. Focalizzata sulle moderne necessità dell'industria e della realizzazione di quadri elettrici, unisce la massima efficienza di processo con l'economicità, una rete intelligente e una completa coerenza dei dati. Ad esempio, è possibile usare i dati direttamente nel processo di creazione, per lavorare in modo più efficace e con la minima percentuale di errore.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sistema di siglatura, Stampa a getto d'inchiostro, 600 DPI, MultiCard
N. d'ordine	3049980000
Tipo	PRINTJET MINI
GTIN (EAN)	4099987019071
CPZ	1 Pieza

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	190 mm	Altezza (pollici)	7.4803 inch
Larghezza	330 mm	Larghezza (pollici)	12.9921 inch
Lunghezza	540 mm	Lunghezza (pollici)	21.2598 inch
Peso netto	8500 g		

Temperature

Temperatura ambiente	18 °C...30 °C	Umidità	10...80% (no condensation)
----------------------	---------------	---------	----------------------------




sistemi di siglatura

Tipo di cartellino	MultiCard	Sistema serbatoio	Cartucce d'inchiostro
Alimentazione	Manuall mounting	Processo di stampa	Stampa a getto d'inchiostro
Interfaccia	USB, LAN	Software	M-Print@ PRO
Tipo	PrintJet	Tensione di alimentazione	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
Sistema operativo	Windows 10, Windows 11	Driver della stampante	Windows 10, Windows 11
Velocità di stampa	About 1.5 minutes per MultiCard	Risoluzione di stampa, max.	600 DPI
Funzionamento a batteria	No	Download	M-Print PRO
Dotazione	Alimentazione elettrica (100-240 V AC / 5060 Hz), Cavo Ethernet, Connettore Euro, MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, Brevi istruzioni per l'uso, Spina UK, Cavo USB, Power supply (100-240 V AC / 50-60 Hz), China plug, Ink cartridge	Applicazione / Produttore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Disegni



PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

PrintJet MINI**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PJM INK K	Versione
N. d'ordine	3062650000	
GTIN (EAN)	4099987049054	
CPZ	1 ST	
Tipo	PJM WASTE PAD	Versione
N. d'ordine	3062640000	
GTIN (EAN)	4099987049047	
CPZ	1 ST	

M-Print® PRO



Il software M-Print® PRO per la stampa e l'ordinazione di marcatori ed etichette® è una soluzione professionale basata su Windows® per la stampa e l'ordinazione di etichette e marcatori Weidmüller. . Questo software vi permette di ottimizzare il processo di siglatura dei dispositivi elettrici. Potete comporre e ordinare il vostro materiale di siglatura facilmente, in modo professionale e veloce: con testi, cornici, linee, grafica, codici a barre, numeri di serie e foto.

- Catalogo prodotti integrato per tutte le etichette e i marcatori, incluse immagini, link alle pagine web e ai dati tecnici del prodotto.
- Gestione dei marcatori e delle etichette con numero di livelli a scelta
- Formattazione personalizzata dei singoli caratteri di un testo (RTF)
- Copia ed inserimento di testo e relativa formattazione
- Disponibili in 20 lingue con supporto UNICODE
- Immissione di dati su etichette e fogli di lavoro o direttamente in Microsoft Excel
- Creazione di tabelle, contatori e sequenze in formato numerico e alfanumerico
- Vasta gamma di formati d'immagine (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Biblioteca grafica con i simboli utilizzati in elettrotecnica
- Opzioni di allocazione prodotto-stampante, ad esempio ESG 9/20 per PrintJet; MultiMark su stampante a trasferimento termico
- Servizio di aggiornamento online tramite Internet
- Interfaccia Weidmueller Configurator (WMC)
- Procedura guidata d'importazione per una serie di formati file (*.txt, *.csv, *.xml, ecc.) per creare i vostri script d'importazione
- Importazione dati da sistemi CAE
- Permanent print preview (anteprima stampa permanente): potete vedere l'aspetto della stampa addirittura nella fase di progettazione, editing WYSIWYG
- Dispositivi di uscita supportati: tutte le stampanti Weidmueller (ad esempio PrintJet CONNECT, THM MultiMark, ecc.) e stampanti standard con driver Microsoft Windows®
- Adattamento rapido ed ottimale dei dispositivi di stampa
- Struttura multi-livello per marcatori ed etichette

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	M-PRINT PRO	Versione
N. d'ordine	1905490000	Software per siglare, Software, Windows 10, Windows 11, Software
GTIN (EAN)	4032248526291	stampante
CPZ	1 ST	