

## **MOPL K21 STAHL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Simile alla figura







Abbildung ähnlich

Serie K Klippon®, Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verti- cale: 67 mm, Larghezza: 114 mm, Profondità: 2 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata,	
	zincato, argento	
N. d'ordine	<u>3073020000</u>	
Tipo	MOPL K21 STAHL	
GTIN (EAN)	4008190857950	
CPZ	1 Pieza	



## **MOPL K21 STAHL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	67 mm	Altezza (pollici)	2.6378 inch
Larghezza	114 mm	Larghezza (pollici)	4.4882 inch
Altezza di fissaggio	33.5 mm	Larghezza di fissaggio	106 mm
Peso netto	102 g		
Temperature			
Temperatura d'esercizio			
Conformità ambientale	del prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esen		
REACH SVHC	No SVHC superiori a	0,1 wt%	
PE70 Dati Generali			
Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata
Dati generali Accessori	1		
Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata
Larghezza di fissaggio	106 mm	Altezza di fissaggio	33.5 mm
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000212
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000213 EC000213	ETIM 9.0	EC000213 EC000213
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-18-92-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-00-38
LULA33 10.U	27-40-00-39		

Versione catalogo / Disegni



# **MOPL K21 STAHL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### **TS 15**





### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS15X5 ST K21	Versione
N. d'ordine	8000003886	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 114 mm, con asola, acciaio,
GTIN (EAN)	4050118627930	zincato glavanicamente e passivato
CPZ	20 ST	

### Profondità 7,5 mm

Serie K Klippon®, Accessori



### Dati generali per l'ordinazione

Pat gonoral por rotalitations		
Tipo	TS35X7.5 ST K21	Versione
N. d'ordine	8000003897	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 114 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118652598	longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
CPZ	20 ST	

Data di creazione 11.11.2025 05:28:45 MEZ

Versione catalogo / Disegni