

MOPL K32 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 67 mm, Larghezza: 239 mm, Profondità: 2 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
N. d'ordine	3073050000
Tipo	MOPL K32 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857981
CPZ	1 Pieza

MOPL K32 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	67 mm	Altezza (pollici)	2.6378 inch
Larghezza	239 mm	Larghezza (pollici)	9.4094 inch
Altezza di fissaggio	33.5 mm	Larghezza di fissaggio	231 mm
Peso netto	224 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata

Dati generali Accessori

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata
Larghezza di fissaggio	231 mm	Altezza di fissaggio	33.5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

TS 15

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS15X5 ST K32	Versione	
N. d'ordine	8000032395	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 235 mm, senza foro	
GTIN (EAN)	4050118652536	longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato	
CPZ	20 ST		