


MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 144 mm, Larghezza: 334 mm, Profondità: 2 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
N. d'ordine	3073130000
Tipo	MOPL K7 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858063
CPZ	1 Pieza

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	144 mm	Altezza (pollici)	5.6693 inch
Larghezza	334 mm	Larghezza (pollici)	13.1496 inch
Altezza di fissaggio	72 mm	Larghezza di fissaggio	314 mm
Peso netto	665 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata

Dati generali Accessori

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata
Larghezza di fissaggio	314 mm	Altezza di fissaggio	72 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Profondità 7,5 mm**

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS35X7.5 ST K7	Versione
N. d'ordine	8000003905	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 324 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118652680	longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	