

SEP 2T 2.5 8C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posi- zione verticale: 101 mm, Larghezza: 5.1 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No	
N. d'ordine	3093260000	
Tipo	SEP 2T 2.5 8C	
GTIN (EAN)	4099987110228	
CPZ	20 Pieza	



SEP 2T 2.5 8C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimen		

Profondità	58 mm	Profondità (pollici)	2.2835 inch
Posizione verticale	101 mm	Altezza (pollici)	3.9764 inch
Larghezza	5.1 mm	Larghezza (pollici)	0.2008 inch
Peso netto	4.93 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Aaltri dati tecnici

bloccabile	No	Tipo di fissaggio	innestabile
Tipo di montaggio	innestabile		

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

Data di creazione 14.11.2025 10:56:57 MEZ

Versione catalogo / Disegni