

AC SB M 40A 4POL CG 06KV GYBK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Interruttore di separazione del carico
N. d'ordine	3235890000
Tipo	AC SB M 40A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN)	4069166024486
CPZ	1 Pieza

AC SB M 40A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	121.1 mm	Profondità (pollici)	4.7677 inch
Posizione verticale	165 mm	Altezza (pollici)	6.4961 inch
Larghezza	140 mm	Larghezza (pollici)	5.5118 inch
Peso netto	529 g		

Garanzia

Periodo	5 anni
---------	--------

Dati generali

Norme	IEC 60947-3	Grado di protezione	IP66, IP65
Luogo di installazione	Area esterna protetta (>1 km dal mare)		

Interruttore di separazione del carico

collegamento	Molla autobloccante a vite 1,5 - 10 mm ²
--------------	--

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale permanente (AC-23, 400 V)	28 A	Corrente di cortocircuito nominale condizionata	10 kA
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V	11 kW	Potenza di commutazione a 400 V, max.	15 kW
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V	15 kW	Corrente nominale permanente (AC-21, 400 V)	40 A

Collegamento

Design come interruttore principale	Sì	Dispositivo con cablaggio preassemblato	No
-------------------------------------	----	---	----

Custodia

Tipo di costruzione del dispositivo	Dispositivo di campo	Adatto per il montaggio frontale al centro	No
Adatto per il montaggio intermedio	No	Adatto per l'installazione del quadro di distribuzione	No
Adatto per il montaggio frontale a 4 fori	No		

Descrizione dell'Interruttore

con chiusura di sicurezza	Sì	Design come installazione dell'arresto di emergenza	No
Design come interruttore di sicurezza	No	Design come interruttore di manutenzione/servizio	Sì
Numero di interruttori	1	Conduttore neutro con commutazione principale	Sì
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso	0	Numero di contatti ausiliari come contatto NA	0

AC SB M 40A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Design come interruttore di inversione	No	Numero di contatti ausiliari come contatto di scambio	0
--	----	---	---

Elemento di controllo

Azionamento motore integrato	No	Tipo di elemento attuatore	Manopola ad alette
Azionamento motore opzionale	No	Rilascio di tensione opzionale	No

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

Disegni

