

TS35X7.5 ST KTB9161 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 535 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato |
| N. d'ordine | 8000006729 |
| Tipo | TS35X7.5 ST KTB9161 HOR |
| GTIN (EAN) | 4050118653021 |
| CPZ | 20 Pieza |

TS35X7.5 ST KTB9161 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 7.5 mm | Profondità (pollici) | 0.2953 inch |
| Posizione verticale | 35 mm | Altezza (pollici) | 1.378 inch |
| Larghezza | 535 mm | Larghezza (pollici) | 21.063 inch |
| Peso netto | 237.03 g | | |

Temperature

| | |
|-------------------------|--|
| Temperatura d'esercizio | |
|-------------------------|--|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Spessore materiale | 1 mm | Norme | DIN EN 60715 |
| Superficie | zincato, cromato | Materiale di base | acciaio |
| Fissaggio dei componenti | max. 10 kHz | | |

Dati generali Accessori

| | | | |
|--------------------|---------|------------|------------------|
| Spessore materiale | 1 mm | Superficie | zincato, cromato |
| Materiale di base | acciaio | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Piastre di montaggio

Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | GFSC M5X10 TX20 SET | Versione | |
| N. d'ordine | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: | |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base: | |
| CPZ | 1 ST | acciaio, zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento | |