

ZAP/TW6/3AN BL




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

	·	
Versione	Serie Z, Terminale, Parete di separazione	
N. d'ordine	<u>7907380000</u>	
Tipo	ZAP/TW6/3AN BL	
GTIN (EAN)	4008190576110	
CPZ	20 Pieza	



ZAP/TW6/3AN BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	45 mm	Duefou dità (nellisi)	1.7716 inch	
Posizione verticale	90 mm	Profondità (pollici) Altezza (pollici)	3.5433 inch	
	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch	
Larghezza Peso netto	4.92 g	Largriezza (politci)	0.0767 IIICII	
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C	
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	Δ		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.067 kg CO2eq.			
	Dana Cana ai Cancello	0.007 kg 002eq.		
Aaltri dati tecnici				
hi a a a hiila	C)			
bloccabile	Sì			
Dati caratteristici del sistema				
Vi	Dia atua ta main ala			
Versione	Piastra terminale e intermedia			
Dati dei materiali				
Materiale di base	Wemid	Colori	blu	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0			
Classificazioni				
ETHAGO	5 000000	ETIM 7.0	F0000000	
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			

Versione catalogo / Disegni