

TS35X15 ST STB 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Come da figura

Gli accessori di sistema della serie di custodie Klippon® STB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

- Guida TS 35
- Viti di fissaggio

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 80 mm, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato	
N. d'ordine	8000073217	
Tipo	TS35X15 ST STB 1	
GTIN (EAN)	4064675356745	
CPZ	20 Pieza	



TS35X15 ST STB 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
- (110)			. =	
Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch	
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch	
Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3.1496 inch	
Peso netto	56 g			
Temperature				
Temperatura d'esercizio				
Conformità ambientale (del prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenz	ione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
PE70 Dati Generali				
Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato glavanicamente o	
Materiale di base	acciaio	Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz	
Classificazioni				
ETINA O O	50004005	FTW4 7 0	50004005	
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			