

TS35X7.5 ST K5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura





Come da figura

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 148 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
N. d'ordine	8000003902
Tipo	TS35X7.5 ST K5
GTIN (EAN)	4050118652635
CPZ	20 Pieza



TS35X7.5 ST K5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	1		
Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
_arghezza	148 mm	Larghezza (pollici)	5.8268 inch
Peso netto	54 g		
Temperature	,		
Temperatura d'esercizio			
Conformità ambientale	del prodotto		,
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	:%	
PE70 Dati Generali			
Spessore materiale	1 mm	Norme	DIN EN 60715
Superficie	zincato glavanicamente e	Materiale di base	acciaio
Dimensioni timbro	5,5 x 20 mm		
Dati generali Accessori			
Spessore materiale	1 mm	Superficie	zincato glavanicamente e
Materiale di base	acciaio	Dimensioni timbro	passivato 5,5 x 20 mm
	accialo	Difficusioni timbro	0,0 X 20 Hilli
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02

Versione catalogo / Disegni



TS35X7.5 ST K5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

_u 90	oran por roraniaziono		
Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versione	
N. d'ordine	0295900000	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
CPZ	50 ST		