TS35X7.5 ST KTB4030 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura





Come da figura

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 345 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
N. d'ordine	8000006712
Tipo	TS35X7.5 ST KTB4030 VER
GTIN (EAN)	4050118652857
CPZ	20 Pieza



TS35X7.5 ST KTB4030 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
	Comornic			
Dimensioni e pesi				
Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch	
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch	
Larghezza	345 mm	Larghezza (pollici)	13.5826 inch	
Peso netto	5.75 g	Eurgriezzu (pomer)	10.0020 IIICII	
Temperature				
Temperatura d'esercizio				
Conformità ambientale d	lel prodotto			
	•			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
PE70 Dati Generali				
			BW 51 005 45	
Spessore materiale	1 mm	Norme	DIN EN 60715	
Superficie	zincato, cromato	Materiale di base	acciaio	
Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz			
Dati generali Accessori				
Spessore materiale	1 mm	Superficie	zincato, cromato	
Materiale di base	acciaio	<u>capernoie</u>	Zinouto, oromate	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
FCLACC 1F O	27.40.06.02			

27-40-06-02

ECLASS 15.0



TS35X7.5 ST KTB4030 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Piastre di montaggio



Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

	<u> </u>	
Tipo	GFSC M5X10 TX20 SET	Versione
N. d'ordine	<u>1274150000</u>	Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118063820	13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base:
CPZ	1 ST	acciaio, zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento