


**FP ENC SM 27/27 K W017****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.  
Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Versione    | Siglatura di apparecchi, Poliammide |
| N. d'ordine | <a href="#">8000042927</a>          |
| Tipo        | FP ENC SM 27/27 K W017              |
| GTIN (EAN)  | 4050118664157                       |
| CPZ         | 2 Pieza                             |

**FP ENC SM 27/27 K W017**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|            |        |
|------------|--------|
| Larghezza  | 27 mm  |
| Peso netto | 2.48 g |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Larghezza (pollici) | 1.063 inch |
|---------------------|------------|

**Temperature**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura di magazzinaggio       | Temperatura d'esercizio |
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C            |

|                         |
|-------------------------|
| Temperatura d'esercizio |
|-------------------------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

|                          |
|--------------------------|
| Conforme senza esenzione |
|--------------------------|

**Indicazioni generali**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Materiale di base             | Poliammide   |
| Silicone                      | No           |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2          |
| Colore stampa                 | nero, giallo |
| Processo di stampa            | Laser MC     |
| Versione                      | autoadesivo  |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Alogen                               | No               |
| Colori                               | bianco           |
| Adesivo                              | Nastro biadesivo |
| Numero di marcatori per combinazione | 1                |
| Tipo di stampa                       | Symbol           |

**Internazionale**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Colori     | bianco                 |
| Tipo       | FP ENC SM 27/27 K W017 |
| GTIN (EAN) | 4050118664157          |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tipo di prodotto  | Siglatura di apparecchi  |
| N. d'ordine       | 8000042927   |
| Testo descrizione | Gerätemarkierer,<br>MultiCard, selbstklebend,<br>Höhe x Breite: 27 x 27<br>mm, Werkstoff: Polyamid<br>66, Brennbarkeitsklasse<br>nach UL 94: V-2,<br>Halogene: Nein, Farbe:<br>weiß, Bedruckung "heiß<br>Oberfläche" |

**Dati generali**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Adesivo                                  | Nastro biadesivo                 |
| Processo di stampa                       | Laser MC                         |
| Larghezza                                | 27 mm                            |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C                           |
| Colori                                   | bianco                           |
| Materiale di base                        | Poliammide                       |
| Numero di marcatori per combinazione     | 1 MultiCard =<br>Gerätemarkierer |

|  |              |
|--|--------------|
| Tipo di stampa                           | Symbol       |
| Versione                                 | autoadesivo  |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2          |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C       |
| Alogen                                   | No           |
| Colore stampa                            | nero, giallo |
| Campo delle temperature di impiego       | -40...100 °C |

**Marcatori per apparecchi**

|        |    |
|--------|----|
| Alogen | No |
|--------|----|

**PN40 Dati Generali**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Silicone          | No         |
| Materiale di base | Poliammide |

|        |        |
|--------|--------|
| Alogen | No     |
| Colori | bianco |

**FP ENC SM 27/27 K W017**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

Classe d'infiammabilità UL 94 V-2

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

Disegni

---

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Prodotti complementari



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | ETO SM 27/27               | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1805840000</a> | SwitchMark, Cappuccio protettivo, 27 x 27 mm, trasparente |
| GTIN (EAN)  | 4032248273577              |   |
| CPZ         | 10 ST                      |   |