

KTB GP 50XX20V CD S4 6MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Integrare, ampliare e personalizzare -

il completamento adatto per ogni caso applicativo Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	8000114140
Tipo	KTB GP 50XX20V CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4099986804784
CPZ	1 Pieza







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-24-21

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni	((
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch	
Posizione verticale	452 mm	Altezza (pollici)	17.7952 inch	
Larghezza	167 mm	Larghezza (pollici)	6.5748 inch	
Peso netto	3604 g	Eurgriezza (politer)	0.07 +0 III0II	
Conformità ambientale c	lel prodotto		·	
Stata conformità PoUS	Conforma conza aconziona			
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt%			
	No SVIIC superiorra 0, 1 Wi	-70		
PE70 Dati Generali				
Spessore materiale	6 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio vite	
Superficie	lucidatura elettrochimica	Materiale di base	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)	
issaggio dei componenti	max. 10 kHz	Grado di protezione (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	
Piastre flangiate	sinistra, destra	Piastra a flangia	Sì	
Campi di applicazione	Processo industriale, Sistema dei trasporti, Settori a rischio di esplosione			
Dati generali Accessori				
Spessore materiale	6 mm	Diametro foro di equipaggiamento (D)	7 mm	
Superficie	lucidatura elettrochimica	Materiale di base	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211	
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000211	ECLASS 9.0	27-14-24-21	
ULASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-14-24-21	
ECLASS 11.0	27-14-24-21	ECLASS 12.0	27-14-24-21	

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 14.0

27-14-24-21

27-14-24-21