

KEB MOPL 3030 MSZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura





Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon EB (Essential Box), Piastra di montaggio,	
	Posizione verticale: 240 mm, Larghezza: 240 mm,	
	Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: Lamiera	
	d'acciaio, zincato, argento	
N. d'ordine	8000074171	
Tipo	KEB MOPL 3030 MSZN	
GTIN (EAN)	4064675425168	
CPZ	1 Pieza	



KEB MOPL 3030 MSZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
gu=			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	1.5 mm	Duefen dità (nelliei)	0.0591 inch
Posizione verticale	240 mm	Profondità (pollici)	9.4488 inch
Larghezza	240 mm	Altezza (pollici) Larghezza (pollici)	9.4488 inch
Peso netto	670 g	Largriezza (pollici)	9.4400 IIICII
Temperature			
•			
Temperatura d'esercizio			
Conformità ambientale	dal prodotto		
Conformita ambientale	aei prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
PE70 Dati Generali			
Spessore materiale	1.5 mm	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

KEB MOPL 3030 MSZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

