

#### **KEB MOPL 8060 MSZN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Simile alla figura





Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon EB (Essential Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: 740 mm, Larghezza: 540 mm, Profondità: 12 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	8000074179
Tipo	KEB MOPL 8060 MSZN
GTIN (EAN)	4064675425243
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni



#### **KEB MOPL 8060 MSZN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-39

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0.4724 inch	
Posizione verticale	740 mm	Altezza (pollici)	29.1338 inch	
Larghezza	540 mm	Larghezza (pollici)	21.2598 inch	
Peso netto	4970 g			
Temperature				
Temperatura d'esercizio				
Conformità ambientale	dal was datta			
Conformità ambientale	dei prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
PE70 Dati Generali				
Spessore materiale	1.5 mm	Superficie	zincato	
Materiale di base	Lamiera d'acciaio			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213	
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213	
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39	
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39	
=======================================	07.40.00	=01.400.440	27.42.22.22	

ECLASS 14.0

27-40-06-39

27-40-06-39

### **KEB MOPL 8060 MSZN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

