

**TS20/CX10 ST ZN 5040 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Come da figura

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Klippon TB (Terminal Box), Custodie, diritto, Posizione verticale: 20 mm, Larghezza: 468 mm, Profondità: 10 mm, Materiale di base: acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	<a href="#">8000117039</a>
Tipo	TS20/CX10 ST ZN 5040 VER
GTIN (EAN)	4099986829817
CPZ	20 Pieza

**Dati tecnici**

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0.3937 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0.7874 inch
Larghezza	468 mm	Larghezza (pollici)	18.4252 inch
Peso netto	222.03 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**PE70 Dati Generali**

Istruzioni di montaggio Vite Superficie zincato  
Materiale di base acciaio

**Dati generali Accessori**

Superficie zincato Materiale di base acciaio

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Accessori****Piastre di montaggio**

Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	GFSC M5X10 TX20 SET	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale:	
GTIN (EAN)	4050118063820	13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base:	
CPZ	1 ST	acciaio, zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento	