

TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon TB (Terminal Box), Custodie, con asola, Posizione verticale: 20 mm, Larghezza: 352 mm, Profondità: 10 mm, Materiale di base: acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	8000117053
Tipo	TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR
GTIN (EAN)	4099986829923
CPZ	20 Pieza

TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0.3937 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0.7874 inch
Larghezza	352 mm	Larghezza (pollici)	13.8582 inch
Lunghezza	352 mm	Lunghezza (pollici)	13.8582 inch
Peso netto	168.67 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Vite
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato
Materiale di base	acciaio	Dimensioni timbro	6,3 x 20 mm

Dati generali Accessori

Spessore materiale	1.5 mm	Superficie	zincato
Materiale di base	acciaio	Dimensioni timbro	6,3 x 20 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Piastre di montaggio**

Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura,
per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di
componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GFSC M5X10 TX20 SET	Versione
N. d'ordine	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118063820	13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base:
CPZ	1 ST	acciaio, zincato, zincato galvanicamente e passivato, argento