

PV MARKER 1-3 MPP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Siglatura di apparecchi, Accessori, Segnafili e segnacavi, Fascette serracavo, Set di marcatura, Etichetta di avvertenza, Segnacavi, autoadesivo
N. d'ordine	8000149520
Tipo	PV MARKER 1-3 MPP
GTIN (EAN)	4099987229197
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Borsa di plastica



PV MARKER 1-3 MPP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni	CE		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0.3937 inch
Posizione verticale	150 mm	Altezza (pollici)	5.9055 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch
Peso netto	40 g		

Incluso nella fornitura

Accessori inclusi	Articolo	Etichetta di avvertenza sistema fotovoltaico
	Quantità	1 Pcs.
	Articolo	Etichetta di avvertenza sistema di batterie fotovoltaiche
	Quantità	1 Pcs.
	Articolo	Segnacavi rossi
	Quantità	18 Pcs.
	Articolo	Segnacavi blu
	Quantità	18 Pcs.
	Articolo	Fascette serracavo
	Quantità	36 Pcs.

Marcatori

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Colori	rosso, blu
Alogeni	Sì	Magnetico	No No
Materiale di base	pellicola di vinile, Poliolefina, Poliuretano	Colore stampa	nero
Numero di marcatori per combinazione	36	Imballaggio	Borsa di plastica
Industrie consigliate	Energia	Tipo di stampa	Symbol

Classificazioni

EC001288	ETIM 7.0	EC001288
EC001288	ETIM 9.0	EC001288
EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
27-28-11-04		
	EC001288 EC001288 27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04	EC001288 ETIM 9.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0

Versione catalogo / Disegni

PV MARKER 1-3 MPP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni







