

**MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Adattatori per la migrazione – IPC 621.  
Gli adattatori sul lato anteriore con cavi preassemblati  
garantiscono una migrazione sicura dalle schede IPC 621  
agli altri sistemi PLC/DCS o ai moduli u-remote di Weid-  
müller.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| N. d'ordine | 8000168695  |
| Tipo        | <a href="#">MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT</a> |
| CPZ         |   |

**MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 35.3 mm | Profondità (pollici) | 1.3898 inch |
| Posizione verticale | 106 mm  | Altezza (pollici)    | 4.1732 inch |
| Larghezza           | 30.6 mm | Larghezza (pollici)  | 1.2047 inch |

**Temperature**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -20..50 °C |
|-------------------------|------------|

**Dati di dimensionamento UL**

|                                       |       |                                       |        |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzinaggio UL, max. | 70 °C | Temperatura d'esercizio UL, min.      | -20 °C |
| Temperatura d'esercizio UL, max.      | 50 °C | Temperatura di magazzinaggio UL, min. | -20 °C |
| Corrente nominale Imax.               | 20 A  | Tensione nominale UN                  | 250 V  |

**Dati di collegamento**

|                               |         |                           |                           |
|-------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| Numero di poli (lato comando) | 11 poli | Collegamento (lato campo) | IPC 621 11 pole connector |
|-------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|

**Dati per il collegamento**

|                           |                           |                    |                                 |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Collegamento (lato campo) | IPC 621 11 pole connector | Collegamento a PLC | Nuova morsettiera PLC o cablata |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|

**Specifiche tecniche**

|                          |       |                          |     |
|--------------------------|-------|--------------------------|-----|
| Tensione d'esercizio     | 250 V | Corrente max. per canale | 6 A |
| Corrente nominale totale | 20 A  |                          |     |

**Coordinate di isolamento (EN50178)**

|                                    |        |                                    |        |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Tensione nominale                  | 300 V  | Classe di sovratensione            | II     |
| Grado di lordura                   | 2      | Controllo resistenza agli impulsi  | 2.5 kV |
| Tensione di prova isolamento AC    | 1.5 kV | Temperatura di magazzinaggio, min. | -20 °C |
| Temperatura di magazzinaggio, max. | 70 °C  |                                    |        |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |

## MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

