



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Uscita guida, versione giunto ST secondo IEC 61754-2

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Outlet guida di supporto, LWL, Raccordo ST - ST, IP20
N. d'ordine	<u>8808340000</u>
Tipo	IE-XM-ST/ST
GTIN (EAN)	4032248505920
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimonologi o mosi				
Dimensioni e pesi			<u> </u>	
Peso netto	28 g			
Temperature				
•				
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-25 °C70 °C	
Temperatura di posa				
Conformità ambientale del pr	odotto		'	
0	0 (
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione			
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) REACH SVHC	6c Lead 7439-92-1			
SCIP				
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
Dati generali				
Descrizione articolo	Raccordo ST - ST	Colori	Grigio chiaro	
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Tipo di montaggio	TS 35	
Grado di protezione	IP20	Cicli di inserimento	750	
Composizione	Finestra di controllo per siglature 1 TE passo secondo DIN 43880, installabile	Perdita d'inserzione	<0.15 dB	
Collegamento 1	ST	Collegamento 2	ST	
Standard generali				
Connettori a norma	IEC 61754-2			
Connector a norma	IEC 01754-2		<u> </u>	
Classificazioni			<u></u>	
ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313	
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313	
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20	
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20	
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20	
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20	
ECLASS 15.0	27-44-03-20			

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Siglature Outlet



Cartellini per il campo di siglatura degli outlet per guida di supporto Weidmüller.

Vantaggi:

- bianco
- neutra
- nel foglio

Dati generali per l'ordinazione

Tipo IE-DM Versione

N. d'ordine <u>8813500000</u> GTIN (EAN) 4032248513345

CPZ 50 ST