

IE-C-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Connettori Snapln secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in plastica incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina di collegamento, Giunto cavi, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Versione 6 secondo IEC 61076-3-106
N. d'ordine	8813090000
Tipo	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
CPZ	1 Pieza



IE-C-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
-			
Omologazioni	ONV OFFICIOL AV		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	66.88 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C
Temperatura di posa		remperatura d'esercizio	-40 070 0
Tomporatura ai posa			
Conformità ambientale de	l prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
		· ·	
Dati generali			
Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Giunto cavi	Composizione	Giunto incl. modulo RJ 45 con tecnica a perforazione d'isolante
Cablaggio	Legenda collegamenti codificata a colori secondo EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Colori	Grigio chiaro
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Diametro guaina, min.	6 mm
Diametro guaina, max.	9.5 mm	Tipo di montaggio	Montaggio sul fondo, per collegamenti a sbalzo, Montaggio a muro
Schermatura	Contatto dello schermo a 360°	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		
Standard generali			
N° certificato (DNV)	TAE00003EW	Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
Classificazioni			
ETIMA C.O.	F0001121	ETIM 7.0	F0001101
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-44-03-90

Foglio dati

IE-C-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

