



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Leva di tenuta per relè RIDERSERIES RCM

• Leva di tenuta in metallo e plastica

Dati generali per l'ordinazione

Versione	RIDERSERIES RCM, Clip di fissaggio
N. d'ordine	<u>8869440000</u>
Tipo	SCM-I CLIP P
GTIN (EAN)	4032248614295
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-06-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	CXM CLIP P





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	,		
Profondità	54.2 mm	Profondità (pollici)	2.1339 inch
Posizione verticale	37.8 mm	Altezza (pollici)	1.4882 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Peso netto	4.74 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C70 °C
Temperatura d'esercizio	-40 003 0	Umidità	40°C/93% umidità rel
_			Seriza condensa
			Seliza Coliuelisa
Stato conformità RoHS	Conforme senza esen		Seliza Colluelisa
Conformità ambientale del Stato conformità RoHS REACH SVHC			Seliza colluelisa
Stato conformità RoHS	Conforme senza esen		Seriza condensa
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esen		arancione
Stato conformità RoHS REACH SVHC Dati generali Materiale di base	Conforme senza esen No SVHC superiori a (D,1 wt%	
Stato conformità RoHS REACH SVHC Dati generali Materiale di base	Conforme senza esen No SVHC superiori a (D,1 wt%	
Stato conformità RoHS REACH SVHC Dati generali Materiale di base Classificazioni	Conforme senza esen No SVHC superiori a (D,1 wt%	
Stato conformità RoHS REACH SVHC Dati generali Materiale di base Classificazioni ETIM 6.0	Conforme senza esen No SVHC superiori a (Plastica	Colori	arancione
Stato conformità RoHS REACH SVHC Dati generali Materiale di base Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	Conforme senza esen No SVHC superiori a (Plastica EC002586	Colori ETIM 7.0	arancione EC002586
Stato conformità RoHS REACH SVHC Dati generali Materiale di base Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Conforme senza esen No SVHC superiori a (Plastica EC002586 EC002586	Colori ETIM 7.0 ETIM 9.0	arancione EC002586 EC002586
Stato conformità RoHS REACH SVHC Dati generali	Conforme senza esen No SVHC superiori a (Plastica EC002586 EC002586 EC002586	Colori ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	arancione EC002586 EC002586 27-37-16-92






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Dimensional drawing






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 6/15 K MC NE GE	Versione
N. d'ordine	1880130000	ESG, Siglatura di apparecchi x 15 mm, PA 66, Colori: giallo,
GTIN (EAN)	4032248478910	autoadesivo
CPZ	200 ST	
Tipo	ESG 6/15 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<u>1880100000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 15 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248478781	autoadesivo
CPZ	200 ST	
Tipo	ESG 6/17 K MC NE GE	Versione
N. d'ordine	<u>1880110000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 17 mm, PA 66, Colori: giallo,
GTIN (EAN)	4032248478798	autoadesivo
CPZ	200 ST	
Tipo	ESG 6/17 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1880120000	ESG, Siglatura di apparecchi x 17 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248478804	autoadesivo
007	200 CT	
CPZ	200 ST	