

**IE-TO-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Uscita guida, versione giunto SC-Duplex secondo IEC  
61754-4

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Outlet guida di supporto, LWL, SC-Duplex, Single-mode, IP20
N. d'ordine	<a href="#">8946980000</a>
Tipo	IE-TO-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248734993
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° certificato (UL) E477798

### Dimensioni e pesi

Peso netto 32.56 g

### Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzioneEsenzione RoHS (se applicabile/nota) 6aREACH SVHC Lead 7439-92-1

### Dati generali

Colori Grigio chiaro Materiale base della custodia PA UL 94 V0Tipo di montaggio TS 35 Grado di protezione IP20Cicli di inserimento 1000 Tipo di filo SinglemodePerdita d'inserzione ≤ 0,5 dB Collegamento 1 SC-DuplexCollegamento 2 SC-Duplex

### Standard generali

Connettori a norma IEC 61754-4 N° certificato (UL) E477798

### Classificazioni

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20ECLASS 15.0 27-44-03-20

**Disegni**

**Disegno quotato**



**Accessori****neutra**

ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	