



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Uscita guida, versione giunto SC-RJ secondo IEC 61754-24

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Outlet guida di supporto, LWL, SCRJ, Singlemode, IP20
N. d'ordine	<u>8947000000</u>
Tipo	IE-TO-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4032248735013
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

(UL)		
LISTED		
Conforme		
Sito web UL		
E477798		
22 g		
		40.00 70.00
	lemperatura d'esercizio	-40 °C70 °C
prodotto		
Conforme senza esenz	zione	
No SVHC superiori a 0),1 wt%	
Grigio chiaro	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
TS 35	Grado di protezione	IP20
1000	Tipo di filo	Singlemode
≤ 0,5 dB	Collegamento 1	SCRJ
SCRJ		
IEC 61754-24	N° certificato (UL)	E477798
EC000313	ETIM 7.0	EC000313
EC000313	ETIM 7.0	EC000313
EC000313	ETIM 9.0	EC000313
EC000313 EC000313	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000313 27-44-03-20
EC000313 EC000313 19-17-01-25	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000313 27-44-03-20 27-44-03-20
EC000313 EC000313	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000313 27-44-03-20
	Sito web UL E477798 22 g prodotto Conforme senza esenza No SVHC superiori a C Grigio chiaro TS 35 1000 ≤ 0,5 dB SCRJ	Sito web UL E477798 22 g Temperatura d'esercizio prodotto Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt% Grigio chiaro TS 35 1000 ≤ 0,5 dB SCRJ Materiale base della custodia Grado di protezione Tipo di filo Collegamento 1

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<u>1857440000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	