

IE-TO-LCD-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Uscita guida e design del giunto LC-Duplex secondo IEC
61754-20

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Outlet guida di supporto, LWL, LC-Duplex, Multi-mode, GOF, POF, IP20
N. d'ordine	8947010000
Tipo	IE-TO-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248735020
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	32.5 g
------------	--------

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati generali

Colori	Grigio chiaro	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Tipo di montaggio	TS 35	Grado di protezione	IP20
Cicli di inserimento	1000	Tipo di filo	Multimode, GOF, POF
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Collegamento 1	LC Duplex
Collegamento 2	LC Duplex		


Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-20
--------------------	--------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Disegno quotato



neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	