

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- con conduttore interno 1 mm Ølash;
- lunghezza di spellatura regolabile con arresto
- apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
N. d'ordine	9003750000
Tipo	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2025-11-29T00:00:00+01:00

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0.6299 inch
Posizione verticale	135 mm	Altezza (pollici)	5.3149 inch
Larghezza	82 mm	Larghezza (pollici)	3.2283 inch
Peso netto	96.73 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile spellafili per conduttori a fibra ottica
----------------------	---

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttore POF con conduttore interno da 1 mm	Diametro del conduttore, max.	1 mm
Campo di spellatura AWG, max.	18 AWG	Lunghezza di spellatura max.	7.5 mm
Colori	grigio	Sezione di collegamento cavo, max.	0.78 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Accessori / ricambi



- con conduttore interno 1 mm & Oslash;
- lunghezza di spellatura regolabile con arresto
- apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MEHA KP LWL M-D-SPX	Versione	
N. d'ordine	9003760000	Accessori, Lame di ricambio	
GTIN (EAN)	4008190055110		
CPZ	1 ST		