

CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per connettori coassiali**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura esagonale |
| N. d'ordine | 9006320000 |
| Tipo | CTX 500 |
| GTIN (EAN) | 4008190171049 |
| CPZ | 1 Pieza |

CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Larghezza | 250 mm | Larghezza (pollici) | 9.8425 inch |
| Peso netto | 651.08 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Dati tecnici

| | | | |
|----------------------|---|----------|--|
| Descrizione articolo | Pinza crimpatrice per connettori coassiali BNC, TNC e N /SW 10,54 | Versione | meccanico, senza matrici intercambiabili |
|----------------------|---|----------|--|

Dati utensile di crimpatura

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| Apertura della chiave esagonale (A 2) | 2.54 mm | Apertura della chiave esagonale (A) | 10.54 mm |
| Sezione del terminale, max. | 116 mm ² | Sezione del terminale, min. | 116 mm ² |
| Diametro terminali esterni | 12.2 mm | Stazione di crimpaggio, larghezza (B 2) | 3.17 mm |
| Stazione di crimpaggio, larghezza (B 1) | 12 mm | Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura esagonale |
| Diametro contatto interno (D) | 2.9 mm | | |

Descrizione contatto

| | |
|------------------|-----------------|
| Tipo di contatto | Conn. coassiale |
|------------------|-----------------|

Classificazioni


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Ricambi**

Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tipo | ERTE GRIFFE CTO | Versione |
| N. d'ordine | 1121010000 | Utensile di compressione, Ricambio |
| GTIN (EAN) | 4032248902118 | |
| CPZ | 1 ST | |