

TS20/CX10 ST ZN 4040 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Come da figura

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon TB (Terminal Box), Custodie, con asola, Posizione verticale: 20 mm, Larghezza: 366 mm, Profondità: 10 mm, Materiale di base: acciaio, zin- cato, argento
N. d'ordine	8000117051
Tipo	TS20/CX10 ST ZN 4040 HOR
GTIN (EAN)	4099986829909
CPZ	20 Pieza

Versione catalogo / Disegni



TS20/CX10 ST ZN 4040 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

6,3 x 20 mm

EC001285

EC001285

27-40-06-02

27-40-06-02

27-40-06-02

27-40-06-02

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni	ϵ		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0.3937 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0.3937 inch
Larghezza	366 mm	Larghezza (pollici)	14.4094 inch
Lunghezza	366 mm	Lunghezza (pollici)	14.4094 inch
Peso netto	175.11 g	(perior)	
Temperatura d'esercizio Conformità ambientale	del prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenz	ione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
PE70 Dati Generali			
Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Vite
Norme Materiale di base	DIN EN 60715 acciaio	Superficie Dimensioni timbro	zincato 6,3 x 20 mm
iviateriale di base	acciaio	Dimensioni timbro	0,3 X 20 MM
Dati generali Accessori			
Spessore materiale	1.5 mm	Superficie	zincato
opessore materiale	1.0 111111	oupernois	ZITICATO

Dimensioni timbro

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0 ECLASS 14.0

ECLASS 13.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02

acciaio

EC001285

EC001285

EC001285

27-40-06-02

27-40-06-02

Materiale di base

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

Classificazioni

Versione catalogo / Disegni



TS20/CX10 ST ZN 4040 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Piastre di montaggio



Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

	<u>.</u>	
Tipo	GFSC M5X10 TX20 SET	Versione
N. d'ordine	<u>1274150000</u>	Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118063820	13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base:
CPZ	1 ST	acciaio, zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento