

**PV SUNCOVER 20/20/13 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Copertura solare, Interruttore sezionatore
N. d'ordine	<a href="#">8000143244</a>
Tipo	PV SUNCOVER 20/20/13 SW
GTIN (EAN)	4099987111836
CPZ	1 Pieza

**PV SUNCOVER 20/20/13 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Profondità	136.5 mm	Profondità (pollici)	5.374 inch
Posizione verticale	224.5 mm	Altezza (pollici)	8.8386 inch
Larghezza	241 mm	Larghezza (pollici)	9.4882 inch
Peso netto	2872 g		

**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Materiale**Materiale di base Acciaio inox**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

**Disegni**



## PV SUNCOVER 20/20/13 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Quadri di stringa per generatore DC senza fusibili



I combiner box fotovoltaici successivi per inverter con 1-12 tracker MPP sono utilizzati per proteggere il lato DC di un sistema fotovoltaico. I combiner box proteggono l'inverter dalle sovratensioni e sono quindi conformi alla direttiva europea CLC/TS 5 1643-32. Inoltre, questi prodotti offrono la possibilità di proteggere il sistema dalle correnti invertite e di combinare stringhe per garantire un risparmio di cavi durante l'installazione.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2890590000</a>	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675878438	3 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore
CPZ	1 ST	sezionatore, Pressacavo
Tipo	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2890350000</a>	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675877998	3 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore
CPZ	1 ST	sezionatore, MC4-Evo 2
Tipo	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2890470000</a>	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675878315	3 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore
CPZ	1 ST	sezionatore, WM4C