

HTF 28**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per prese e spine piatte con graffa aperta o prerullata

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.1mm ² , 1mm ² , B-Crimp |
| N. d'ordine | 9013090000 |
| Tipo | HTF 28 |
| GTIN (EAN) | 4008 190129439 |
| CPZ | 1 Pieza |

HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Larghezza | 200 mm | Larghezza (pollici) | 7.874 inch |
| Peso netto | 449.98 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Dati tecnici

| | | | |
|----------------------|--|----------|--|
| Descrizione articolo | Pinza crimpatrice per prese e spine piatte, larghezza spina 2,8 mm | Versione | meccanico, senza matrici intercambiabili |
|----------------------|--|----------|--|

Dati utensile di crimpatura


| | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| Sezione del terminale, max. | 1 mm ² | Tipo/profilo di crimpatura | B-Crimp |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------|

Descrizione contatto

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Tipo di contatto | Connettore/manicotto per spina guida | Sezione del conduttore max. AWG | AWG 18 |
| Sezione del conduttore min. AWG | AWG 28 | Larghezza connettore | 2.8 mm |
| Area di crimpatura , max. | 1 mm ² | Area di crimpatura , min. | 0.1 mm ² |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |



Accessori / ricambi

Pinza crimpatrice per prese e spine piatte con graffa aperta o prerullata

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Tipo | ERTE AN HTF 28 | Versione | |
| N. d'ordine | 1246430000 | Utensile di compressione, Ricambio | |
| GTIN (EAN) | 4050118034486 | | |
| CPZ | 1 ST | | |