

**MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

Adattatori per la migrazione – IPC 621.

Gli adattatori sul lato anteriore con cavi preassemblati garantiscono una migrazione sicura dalle schede IPC 621 agli altri sistemi PLC/DCS o ai moduli u-remote di Weidmüller.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	8000168694
Tipo	<a href="#">MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT</a>
GTIN (EAN)	4099987803526
CPZ	ST

## MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	35.3 mm	Profondità (pollici)	1.3898 inch
Posizione verticale	106 mm	Altezza (pollici)	4.1732 inch
Larghezza	30.6 mm	Larghezza (pollici)	1.2047 inch
Peso netto	1000 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-20...70 °C	Temperatura d'esercizio	-20...50 °C
--------------------------	-------------	-------------------------	-------------

## Dati di dimensionamento UL

Temperatura di magazzino UL, max.	70 °C	Temperatura d'esercizio UL, min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio UL, max.	50 °C	Temperatura di magazzino UL, min.	-20 °C
Corrente nominale I <sub>max</sub> .	20 A	Tensione nominale UN	250 V

## Dati di collegamento

Numero di poli (lato comando)	11 poli	Collegamento (lato campo)	IPC 621 11 pole connector
-------------------------------	---------	---------------------------	---------------------------

## Dati per il collegamento

Collegamento (lato campo)	IPC 621 11 pole connector	Collegamento a PLC	Nuova morsettiera PLC o cablata
Numero di poli (lato campo)	11 P		

## Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	250 V	Corrente max. per canale	6 A
Corrente nominale totale	20 A		

## Coordinate di isolamento (EN50178)

Tensione nominale	300 V	Classe di sovratensione	II
Grado di lordura	2	Controllo resistenza agli impulsi	2.5 kV
Tensione di prova isolamento AC	1.8 kV		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

