

HTN 21 AN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatrici per giunti non isolati capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm², 6mm², Crimpatura dentellata
N. d'ordine	9014100000
Tipo	HTN 21 AN
GTIN (EAN)	4008190335731
CPZ	1 Pieza



HTN 21 AN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

			esi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	423.98 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per	Versione	meccanico, senza matrici
	connettori non isolati da		intercambiabili
	0,5-6 mm² con battuta		
	d'arresto		

Dati utensile dI crimpatura

Sezione del terminale, max.	6 mm²	Sezione del terminale, min.	0.5 mm ²	
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata			

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Senza isolamento	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 21	Area di crimpatura , max.	6 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²		

Classificazioni

EC000168	ETIM 7.0	EC000168
EC000168	ETIM 9.0	EC000168
EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
21-04-38-11		
	EC000168 21-04-38-11 21-04-38-11 21-04-38-11	EC000168 ETIM 9.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0

Data di creazione 29.10.2025 05:15:35 MEZ

Versione catalogo / Disegni

HTN 21 AN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



