

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Box contenente terminali con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di terminali, Box, Colore: DIN
N. d'ordine	9025400000
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN
GTIN (EAN)	4008 19034 1596
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	40 mm	Altezza (pollici)	1.5748 inch
Diametro	92 mm	Peso netto	68.64 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecniciDescrizione articolo (2)Wire-end ferrule**Terminali**Colore DIN**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**sciolti in bustina**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/18D GR	Versione	
N. d'ordine	9019190000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio	
GTIN (EAN)	4008190141349		
CPZ	500 ST		

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm²

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20D GE	Versione	
N. d'ordine	9019220000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190151607		
CPZ	100 ST		

Conduttore - sezione nom. 10,0 mm²

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/22D R	Versione	
N. d'ordine	9019240000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190075385		
CPZ	100 ST		

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Conduttore - sezione nom. 16,0 mm²****16 mm²**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H16,0/22D BL	Versione	
N. d'ordine	9019260000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, blu	
GTIN (EAN)	4008190125806		
CPZ	100 ST		