



## IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connettori SnapIn secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in plastica incl. inserto RJ45

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia di montaggio, Flangia di raccordo, diritta, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
N. d'ordine	<a href="#">8808450000</a>
Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
CPZ	1 Pieza

**IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 36.96 g

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C  
Temperatura di posa

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo	Flangia di raccordo, diritta	Composizione	Flangia di montaggio con telaio e modulo RJ45 femmina-femmina
Colori	Grigio chiaro	Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribution box	Schermatura	Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

**Proprietà elettriche**

Rigidità dielettrica contatto-schermo ≥ 1500 V AC/DC Rigidità dielettrica contatto-contatto ≥ 1000 V AC/DC

**Standard generali**

N° certificato (DNV) TAE00003EW Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		



## IE-XM-RJ45/RJ45-IP67


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Disegno quotato



**IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Giunto RJ45 / modulo**

Connettori IE in IP20 per conduttori in rame e in fibra ottica

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipò	IE-XRJ45/IDC	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8808330000</a>	Inserto flangia, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
CPZ	1 ST	