

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Macchina spellafili automatica	
N. d'ordine	9028510000	
Tipo	POWERSTRIPPER 6,0	
GTIN (EAN)	4008190860752	
CPZ	1 Pieza	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	295 mm	Profondità (pollici)	11.6142 inch
Posizione verticale	190 mm	Altezza (pollici)	7.4803 inch
Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7.4803 inch
Peso netto	7500 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Macchine automatiche spellafili

Campo di isolamento	0,05 - 6,0 mm ² (~AWG 30-10)		
Lunghezza conduttore, min.	22 mm + lungh. spellatura		
Valori del collegamento	46 VA		
Comando	elettrico		
Tempo di un ciclo	ca. 0,5 s		
Lunghezza di uscita	3-20 mm		
Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA		
Diametro esterno del conduttore	max.	5 mm	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-02	ECLASS 10.0	17-13-01-02
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Accessori / ricambi



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 AIMESA V
 Versione

 N. d'ordine
 9050180000
 Accessori, Set di lame

 GTIN (EAN)
 4008190343378

 CPZ
 1 ST