

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 3, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.5, Colore: Weidmüller
N. d'ordine	9028650000
Tipo	CRIMP-SET PZ 3
GTIN (EAN)	4032248384044
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	261 mm
Posizione verticale	57 mm
Larghezza	338 mm
Peso netto	1723.38 g

Profondità (pollici)	10.2756 inch
Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza (pollici)	13.3071 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Set comprendente pinza crimpatrice fino a 6 mm ² esag., pinza spellafili e terminali nel codice colori Weidmüller
----------------------	--

Assortimenti

Area di crimpatura , max.	6 mm ²
Imballaggio	Box di plastica
Pinza crimpatrice	PZ 3
Numero di AEH	3100 pcs.

Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²
Utensile spellafili	STRIPAX
Colore	Weidmüller

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessori**sciolti in bustina**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14 W	Versione
N. d'ordine	0462900000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190033248	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE	Versione
N. d'ordine	0463000000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190024697	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14 R	Versione
N. d'ordine	0463100000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190065089	
CPZ	500 ST	

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm²

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20 SW	Versione
N. d'ordine	0533500000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190183905	
CPZ	100 ST	

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Crimping tools**

Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 3	Versione
N. d'ordine	0567300000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190052423	6mm ² , Crimpatura quadrata
CPZ	1 ST	

sciolti in bustina

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0.5/14 OR	Versione
N. d'ordine	0690700000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190015770	
CPZ	500 ST	

Utensili

- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione
N. d'ordine	9005000000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4008190072506	
CPZ	1 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/15D BL	Versione
N. d'ordine	9019160000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190028732	
CPZ	500 ST	

Valigetta



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versione
N. d'ordine	9028860000	Utensili, Cassetta con assortimento
GTIN (EAN)	4032248304608	
CPZ	1 ST	

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Inserti**

- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EINSATZ A8-1 CL55	Versione
N. d'ordine	9028460000	Assortimento di inserti
GTIN (EAN)	4032248310029	
CPZ	100 ST	
Tipo	EINSATZ A7-1 CL55	Versione
N. d'ordine	9028450000	Assortimento di inserti
GTIN (EAN)	4032248310012	
CPZ	1 ST	